



AGAT CLEAN LED

Clean luminaires - recessed



Luminary designed to module and gypsum and cardboard suspended ceilings, equipped with the highly efficient LED panels. Luminary body made from steel sheet, powder coated in white. Optical systems and diffusers mounted in an aluminum frame. Luminary recommended for: emergency departments, intensive care units, and treatment rooms.




Międzyleski Specialist Hospital, Warsaw



Main parameters:

Name	Luminous flux LED [lm]	Power of luminaire [W]	Color [K]	Dimensions A x B x H [mm]
AGAT CLEAN LED 2600	2538 / 2672	13,9	3000 / 4000	596 x 296 x 76
AGAT CLEAN LED 3900	3807,163677996 / 4007,54071368 / 3807 / 4008	20,8	3000 / 4000	596 x 596 x 76
AGAT CLEAN LED 4400	4442 / 4675	24,4	3000 / 4000	596 x 296 x 76
AGAT CLEAN LED 4400 TUNABLE WHITE	4304÷4574 (2700÷6500 K)	30÷32 (6500÷2700 K)	2700 ÷ 6500	596 x 296 x 76
AGAT CLEAN LED 5200	5076,218237328 / 5343,38761824 / 5076 / 5343	27,8	3000 / 4000	1196 x 296 x 76 / 596 x 596 x 76
AGAT CLEAN LED 5200/7000 YELLOW MONO	5076/6942 / 5343/6942	27,8/108,9	3000/yellow colour (dominant wavelength $\lambda_p=592$ nm) / 4000/yellow colour (dominant wavelength $\lambda_p=592$ nm)	596 x 596 x 76
AGAT CLEAN LED 5200/800 BLUE	5076/1252 / 5343/1252	27,8/17	3000/blue colour / 4000/blue colour	596 x 596 x 76
AGAT CLEAN LED 5200/800 RED	5076/857 / 5343/857	27,8/11	3000/red colour / 4000/red colour	596 x 596 x 76
AGAT CLEAN LED 5200/900 GREEN	5076/886 / 5343/886	27,8/8	3000/green colour / 4000/green colour	596 x 596 x 76
AGAT CLEAN LED 5500 YELLOW MONO	5500	145	yellow colour (dominant wavelength $\lambda_p=592$ nm)	596 x 596 x 76
AGAT CLEAN LED 6500	6345,27279666 / 6679,2345228 / 6345 / 6679	34,7	3000 / 4000	596 x 596 x 76
AGAT CLEAN LED 6600	6662,536436493 / 7013,19624894 / 6663 / 7013	36,6	3000 / 4000	596 x 596 x 76
AGAT CLEAN LED 7000 YELLOW MONO	7700	198	yellow colour (dominant wavelength $\lambda_p=592$ nm)	596 x 596 x 76
AGAT CLEAN LED 7800	7614 / 8014,8	41,7	3000 / 4000	1196 x 596 x 76
AGAT CLEAN LED 8800	8883,381915324 / 9350,92833192 / 8883 / 9351	48,8	3000 / 4000	1196 x 296 x 76 / 596 x 596 x 76
AGAT CLEAN LED 8800 TUNABLE WHITE	8608÷9148 (2700÷6500 K)	60÷64 (6500÷2700 K)	2700 ÷ 6500	596 x 596 x 76
AGAT CLEAN LED 8800/7000 YELLOW MONO	8883/6942 / 9350/6942	48,8/108,9	3000/yellow colour (dominant wavelength $\lambda_p=592$ nm) / 4000/yellow colour (dominant wavelength $\lambda_p=592$ nm)	596 x 596 x 76
AGAT CLEAN LED 8800/800 BLUE	8883/1252 / 9350/1252	48,8/17	3000/blue colour / 4000/blue colour	596 x 596 x 76
AGAT CLEAN LED 8800/800 RED	8883/857 / 9350/857	48,8/11	3000/red colour / 4000/red colour	596 x 596 x 76
AGAT CLEAN LED 8800/900 GREEN	8883/886 / 9350/886	48,8/8	3000/green colour / 4000/green colour	596 x 596 x 76
AGAT CLEAN LED 10400	10152 / 10686	55,6	3000 / 4000	1196 x 596 x 76
AGAT CLEAN LED 11000	11104,227394155 / 11688,6604149 / 11104 / 11689	61	3000 / 4000	596 x 596 x 76
AGAT CLEAN LED 13200	13326 / 14026	73,2	3000 / 4000	1196 x 596 x 76
AGAT CLEAN LED 17600	17766 / 18702	97,7	3000 / 4000	1196 x 596 x 76

Technical drawing:



Light and electrical features:

Light source	LED
Voltage	220..240 V, 50..60 Hz
Lifetime of LED sources [h]	100000/50000/60000
Lx/By	L80/B10/L70/B50
CRI	>80
SDCM (LED sources)	3
Photobiological risk class (IEC/EN 62471)	RG0
Operating temperature range [°C]	5 ÷ 30
Driver	standard on/off (E) DIM DALI (EDD) *
Power factor cos φ	>0,95

* Variant to specify when ordering

Mechanical features:

Assembly	mounted in module ceilings, as well as plasterboard ceilings
Material	steel sheet
Color	RAL 9016 (white)
Diffuser	Micro-PRM (micro-prismatic diffuser PMMA) Micro-PRM SH (micro-prismatic diffuser PMMA with hardened glass) PLX (PMMA opal) SHM (hardened mat glass)


Additional information:

Possibility of application LED modules emitting colour light - see the following page. *Selected luminaire variants are available with ENEC certificate. The luminaire can be made in CLO version.


Note: The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality.
Date of last update: 22-08-2025

AGAT/RUBIN CLEAN LED (YELLOW/RED/GREEN/BLUE)


YELLOW + WHITE 830/840




YELLOW




RED + WHITE 830/840




GREEN + WHITE 830/840



BLUE + WHITE 830/840



RED + GREEN + BLUE



YELLOW MONO LED – informacje / information / Informationen

Powszechnym sposobem uzyskiwania światła żółtego w oprawach oświetleniowych jest stosowanie tradycyjnych diod LED, naturalnie emitujących światło niebieskie, z nałożoną odpowiednią warstwą fosforu. Warstwa ta ma za zadanie przekształcić światło niebieskie na białe, a następnie usunąć ze spektrum światła białego długość fali odpowiedzialną za kolor niebieski i czerwony, pozostawiając tym samym barwę żółtą. Jednak światło takie nadal zawiera w sobie składowe widma barwy niebieskiej, czerwonej oraz UV. W naszych oprawach stosujemy diody yellow-mono, co oznacza, iż światło żółte powstaje już wewnątrz diod, które nie zawierają fosforu oraz są wolne od światła niebieskiego, czerwonego i promieni UV (patrz wykres Widmo: Yellow-Mono). Dominująca długość fali w tym wypadku to 592 nm.


Rekomendowane zastosowanie żółtych diod LED: farmacja, produkcja elektroniki, drukarnie.

In LED, white light is produced with a blue LED (BLUE ROYAL). Only the phosphor turns blue light into white. If we remove the unwanted UV and blue color from the spectrum, then the color will be very orange. Therefore, the red color is cut out from such a spectrum. Then the yellow spectrum remains. However, it is not enough to use ordinary yellow LEDs. But the yellow light is also made of blue light (through the phosphor). The spectrum of plain yellow LED still contains some UV and red. It must be a special monochrome chip. Which does not have a phosphor and the yellow light is made directly in the diode (see Spectrum: Yellow-Mono). The dominant wavelength in this case is 592 nm.

Recommended use of yellow LEDs: pharmacy, electronics production, printing.

Das gelbe Licht wird in den Leuchten üblicherweise durch den Einsatz von traditionellen LED-Leuchtdioden erzeugt, durch die das blaue Licht natürlich emittiert wird, wobei zusätzlich entsprechend aufgelegte Phosphorschicht eingesetzt wird. Die Aufgabe dieser Schicht besteht darin, das blaue Licht in das weiße umzuwandeln und dann aus dem Spektrum des weißen Lichtes die Wellenlänge zu beseitigen, die für die blaue und für die rote Farbe verantwortlich ist und somit die gelbe Farbe zu belassen. Solches Licht beinhaltet aber immer noch die Bestandteile des Spektrums der blauen und der roten Farbe sowie der UV-Strahlen. In unseren Leuchten setzen wir die Yellow-Mono-Leuchtdioden ein. Dies bedeutet, dass das Licht bereits im Inneren der Leuchtdioden entsteht, die keinen Phosphor enthalten und frei vom blauen und vom roten Licht sowie von den UV-Strahlen sind (siehe Diagramm Spektrum: Yellow-Mono). Die dominante Wellenlänge beträgt in diesem Fall 592 nm.

Einsatzbereiche, für die die gelben LED-Leuchten empfohlen werden: Pharmazie, Produktion der elektronischen Einrichtungen, Druckereien.



Widmo / Spectrum / Spektrum: Yellow-Mono

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Diody LED Standard vs LED Smooth / Standard LED vs Smooth LED modules / Standard LED vs Smooth LED Module



STANDARD




SMOOTH

UWAGA / NOTE / ACHTUNG

W oprawach typu SMOOTH* z przesłoną półprzezroczystą tj. MICRO-PRM + SH; MICRO-PRM, SHM pojawia się "efekt cienia" widoczny na zdjęciu.
*dotyczy tylko wymiarów 1200x300 i 1200x600 (+/- 5 cm)

In SMOOTH * luminaires with a semi-transparent diffuser MICRO-PRM + SH; MICRO-PRM, SHM appears "shadow effect" visible in the picture below.
* only for dimensions 1200x300 and 1200x600 (+/- 5 cm)

In SMOOTH * -Leuchten mit einem halbtransparenten Diffusor MICRO-PRM + SH; MICRO-PRM, SHM erscheint als „Schatteneffekt“ im Bild unten sichtbar.
* nur für Abmessungen 1200x300 und 1200x600 (+/- 5 cm)



Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Wszystkie produkty CLEAN przeznaczone do montażu w sufitach podwieszanych są standardowo wyposażone w zaczep do podwieszenia opraw do części sufitu stałego (odciążenie konstrukcji sufitu).

All CLEAN products dedicated for installation in suspended ceilings are equipped with a hook as a standard solution for suspending the luminaires to a part of the fixed ceiling (relieving the suspended ceiling structure).

Alle CLEAN-Produkte geeignet für den Einbau in abgehängten Decken sind standardmäßig mit einem Haken zum Aufhängen der Leuchten an einem Teil der festen Decke ausgestattet (Belastung der Deckenkonstruktion wird verringert).

